

## ACCESSOIRES POUR DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES & MONTÉES SUR ROBINET DE LABORATOIRE

sont conçus de façon unique pour les environnements intérieurs là où l'espace est essentiel, ce qui comprend le milieu de la santé, les universités et le laboratoire du contrôle de la qualité. Les solutions de produits comprennent les articles activés par pivotement, les postes de douche oculaire montés sur robinet et les combinés d'accessoires; tous conçus pour offrir un environnement de laboratoire le plus sécuritaire possible.

### STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉES SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- Maintenant sans plomb
- Produit économique se montant sur un robinet existant standard ou en col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activé en une seconde, une étape
- Utiliser la goupille horizontale pour le nettoyage normal des mains ou des objets
- Tirer sur le bouton pour utiliser la douche oculaire
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



Robinet non compris

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK621	S19-2008	

### STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES

- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un lavabo pour débiter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiées SEI à la norme ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
-----------	--------	-------------	----------	--------------

DOUCHE OCULAIRES				
SEI776	519274C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5	
SEI777	519274HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5	
SEI778	519279HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5	

DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEI779	519274E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5	
SEI780	519274JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5	
SEI781	519274JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5	

### STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE DE LABORATOIRE

- Bol en acier inoxydable de calibre supérieur de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
- Bol encastré
- Pour monter sur un comptoir/plateforme
- Actionnée par une poignée à pousser
- Soupape de 1/2" IPS chromée à bille qui reste ouverte
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré
- Tuyau en laiton chromé, apport d'eau de 1/2", drain de vidange de 1 1/4"
- Capuchons de rechange vendus à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
-----------	--------	-------------	----------	--------------

CAPUCHONS DE RECHANGE				
SR377	S53-063	Vendus à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale	-	

### STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE PIVOTANTES MONTÉES SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale pouvant être montée à la droite ou à la gauche du lavabo pour mieux convenir à différents endroits
- Débit inversé révolutionnaire qui balaye les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Couvrerle antipoussière qui protège la douche des débris lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Tête de jet	Installer	Prix /Chacun
SEB252	7611	Plastique	Droite ou gauche	
SDS755	7612	Acier inoxydable	Droite	

### POSTE DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE À BAISSER MONTÉE SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale sans barrière à baisser qui peut être montée sur un lavabo ou sur un plateau
- Débit inversé révolutionnaire qui balaye les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity<sup>MC</sup> pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bras à longueur prolongée vers le bas conçu pour accommoder l'accès aux fauteuils roulants
- Montage à l'arrière qui permet de laisser le lavabo libre pour les autres usages
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB251	7610	Sans barrière a/l'accès aux fauteuils roulants	
SGC274	7656WCSM	Montage mural en retrait a/plateau de confinement et drain	

### DOUCHES OCULAIRES AXION<sup>MD</sup> EYEPOD<sup>MD</sup>

- Douche oculaire installée sur robinet, ensemble attrayant, compact et économique
- Flot inversé révolutionnaire éliminant les contaminants des cavités nasales vulnérables
- Extérieur en acier inoxydable élégant s'agencant à tout décor
- Comprend une gamme d'adaptateurs de robinet standards de l'industrie facilitant l'installation
- Facile à utiliser et à nettoyer, l'Axion<sup>MD</sup> eyePod<sup>MD</sup> est activé à l'aide d'une simple rotation rapide
- Incorpore un robinet à contrôle thermostatique protégeant les yeux contre l'eau surchauffée
- Certifiées CSA à la norme ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEC658	7620	